

△の部	訂正記事	担当	検図	年月日	△の部	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				

準拠規格									
定 格	電 圧 (V)	1 - 25	AC 350 V DC 450 V			適合ケーブル			
	電 流 (A)	—	A			インピーダンス 周波数範囲		Ω (0 - Hz)	
	電 力				使用温度範囲		℃ - ℃		
	特 殊 性								

性 能									
No	項 目 名 称	条 件	試 験 規 格	最小	最大	単位	QT	AT	
1	形 状 ・ 材 質 ・ 処 理	ADC DC3-22472 及び準拠規格に適合のこと。			—	—	—	○	○
2	表 示	同 上			—	—	—	○	○
3	絶 縁 抵 抗	DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。			5000	—	MΩ	○	○
4	接 触 抵 抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	mΩ	—	—
	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。		—	—	mΩ	—	—	
5	耐 電 圧	AC 1250Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。			—	—	—	○	○
6	V S W R	周波数 — Hzにおいて規格値以下のこと。			—	—	—	—	—
7	挿 入 損 失	周波数 — Hzにおいて規格値以下のこと。			—	—	dB	—	—
8	ローレベルサーキット	DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。			—	—	mΩ	—	—
9	挿 抜 力	コンタクト	の銅製ピンにて規格値を満足すること。			—	—	gf	—
	コネクタ結合	規格値を満足すること。		差 込 力 引 抜 力	— —	— —	kgf	— —	
10	耐 湿 性	温度 40 ℃湿度 90-95% 96 時間 絶縁抵抗は規格値以上のこと。	高温時	MIL-STD-202-103 条件(B)	10	—	MΩ	○	—
			乾燥後		1000	—	MΩ	○	—
11	耐 振 性	周波数 10-55 Hz、全振幅 1.5mm、加速度 1G で2時間×3方向の試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-202-201A	—	—	—	○	—
12	耐 衝 撃 性	加速度 50Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-202-213B 条件(A)	—	—	—	○	—
13	耐 温 度 サ イ ク ル	-55 - +85℃、5サイクルの試験後、破壊、割れ及び部品のゆるみがないこと。		MIL-STD-202-102A 条件(D)	—	—	—	○	—
14	寿命	単位コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4項の条件で規格値以下。			—	—	mΩ	—
	命	コンタクト	同 上			—	—	mΩ	—
15	耐 腐 食 性	5%の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。		MIL-STD-202-101D 条件(B)	—	—	—	○	—
16	耐 水 圧 性	水深 m 圧力 kgf/cm ² 時間で浸水がないこと。			—	—	—	—	—
17	耐 気 圧 性	圧力 kgf/cm ² mmHg 分で気泡の湧れがないこと。			—	—	—	—	—

備 考	製 図		担 当	検 図	交 関	承 認	出 図
	技 1.10.24 伊藤		技 1.10.24 櫻井	技 1.10.24 田中孝	技 1.10.24 田中孝	技 1.10.24 中沢	..
	製品規格表		製品名	CDB-25PF(05)			
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。							
旧 CL	CL 299-5286-	図 番	SLC4-22472-	製 品 コード	CL 211-0602-3-05		
旧 図	SLC4-						

注(1)「—」はコンタクトNo.を指す。

形別配布先
Q1