

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-25℃ ～ 60℃	保存温度範囲	-25℃ ～ 60℃	
	電 圧	_____	_____	_____	
	電 流	_____	適合ケーブル	_____	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
①	1				
備考 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。①			承認	RI. TAKAYASU	20180601
			検 図	AH. KODAMA	20180601
			担 当	TS. ITO	20180601
			製 図	TS. ITO	20180601
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-120682-06-00		
HRS	製品規格表		製品名	TM11APA1-88P (06)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0222-2783-4-06	① 1/1