

適 用 規 格					
定 格	使用温度範囲	−25℃ ~ +85℃	保存温度範囲	−25℃ ~ +60℃	
	使用・保存湿度範囲	85%MAX	適合ケーブル	△ケーブル外径 φ6.4~φ7.8	
	電 圧		電 流		
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
	項目削除				