

適用規格					
定格	使用温度範囲	-25℃ ~ +85℃	保存温度範囲	-25℃ ~ +60℃	
	使用・保存湿度範囲	85%MAX	適合ケーブル	△ケーブル外径 φ5.1~φ7.1	
	電圧		電流		
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
備考					
△の数	訂正記事		設計	検図	年月日
△2	DIS-E-00003216		KN. ICHIKAWA	TU. TANIGUCHI	20201019
本品はDH3*B-17Sとの組合せで使用するため、機械的、環境的性能についてはDH3*B-17Sに準じます。 試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512を適用している。△			承認	AO. SUZUKI	20090204
			検図	KN. ICHIKAWA	20090204
			担当	MO. SHIMOYAMA	20090203
			製図	MO. SHIMOYAMA	20090203
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC4-126852-00	
製品規格表			製品名	DH-17-CT1B	
HRS ヒロセ電機株式会社			製品コード	CL244-0039-7-00	△ 1/1