

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-40 °C ~ +90 °C(90 %RH以下)	保存温度範囲	-40 °C ~ +70 °C(90 %RH以下)		
	電 力	-- W	特性インピーダンス	50 Ω (0 ~ 30 GHz)		
	特 殊 性	----	使用ケーブル	φ 0.64ケーブル		
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT	
電 気 的 性 能	構造 外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○	
	絶 縁 抵 抗 耐 電 圧 △1	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	○	
		電圧定在波比 1▷	AC 200 Vの電圧を 60 秒間印加する。 (漏洩電流 2 mA以下)	絶縁破壊がないこと。	○	○
			周波数 0 ~ 15 GHzにて測定する。	VSWR 1.4 以下	○	—
	周波数 15 ~ 20 GHzにて測定する。	VSWR 1.5 以下				
挿 入 損 失	周波数 20 ~ 30 GHzにて測定する。	VSWR 1.6 以下	—	—		
機 械	ケーブルクランプ部の 引 張 り 強 度	10 mm/分でケーブル軸をケーブル抜け, 断線が 発生するまで引張り、最大荷重を確認する。	最大荷重 8 N以上	○	—	