




- 注 ① 部番④の推奨締付けトルクは $0.9 \sim 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。緩み防止としてロックタイト243
または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑫の推奨締付けトルクは $0.9 \sim 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。緩み防止としてロックタイト243
及びフーライマー7649または相当品の塗布を推奨します。
- ③ 部番①、④、⑨、⑫の回転方向の位置関係は一例を示します。
- ④ ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に御確認の上御使用願います。

5	ステンレス鋼		12	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
4	亜鉛合金	ニッケルめっき	11	ポリアミド樹脂	(シロ) UL94V-0
3	亜鉛合金	ニッケルめっき	10	硬化トリロ'ム	(グレー)
2	りん青銅	接触部:金めっき 0.2μm min.	9	アルミニウム合金	ニッケルめっき
		結線部:金めっき フラッシュ	8	アクリロニトリルフ'タ'エソ'ム	(クロ)
		下地 :ニッケルめっき 2μm min.	7	アクリロニトリルフ'タ'エソ'ム	(クロ)
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	6	りん青銅	ニッケルめっき
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS

UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	・HY. KOBAYASHI	18. 02. 26	DRAWING NO. ADC-115932-31-00		
		CHECKED	・HY. KOBAYASHI	18. 02. 26	PART NO. HR08D-12WPB-10S(31)		
		DESIGNED	・DS. MATSUNE	18. 02. 24	CODE NO. CL108-0231-2-31		
		DRAWN	・AI. NISHIYAMA	18. 02. 16	 		