




特長


- 1 高さ1.18mmの省スペース設計
- 2 カード逆挿し防止
- 3 カード飛び出し防止設計
- 4 カード検出スイッチ付き
- 5 基板実装状態の目視検査が可能




プッシュプッシュタイプ
nano SIM用コネクタとして
世界最低背*
1.18mm

*2017年2月現在

寸法



カード飛び出し防止



仕様

定格電流	0.5A
定格電圧	10V AC
使用温度範囲	-30 ~ +85℃
接触抵抗	100mΩ 以下
耐電圧	500V ACで1分間印加
絶縁抵抗	1,000MΩ 以上 (500V DC)
挿抜回数	5,000回

・ RoHS、ハロゲンフリー対応*

* 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
(Br含有率：900ppm以下、Cl含有率：900ppm以下、
Br+Cl 総含有率：1,500ppm以下)

※ 車載機器向けに採用ご検討の際は、担当営業までご相談下さい。