Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE









注 1 部番③の推奨締付けトルクは0.9～1N・m。緩み防止としてロックタイト243
または相当品の塗布を推奨します。
2 部番⑪の推奨締付けトルクは0.9～1N・m。緩み防止としてロックタイト243
及びﾌﾟﾗｲﾏｰ7649または相当品の塗布を推奨します。
3 部番①,③,⑧,⑪の回転方向の位置関係は一例を示します。
4 適合圧着端子：HR34B-SC1-211(CL134-0050-4)
適合電線：AWG#20～24(電線被覆外径φ1.7以下)
適合端子引抜工具：RP6-SC-TP(CL150-0039-0)
5 ケーブルの構造によりケーブルクランプ力および防水性能が異なりますので、事前に御確認の上御使用願います。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
6	ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙﾌﾞﾀｼﾞｴﾝｺﾞﾑ	(クロ)			
5	りん青銅	ニッケルめっき	11	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
4	ステンレス鋼		10	ポリアミド樹脂	(シロ) UL94V-0
3	亜鉛合金	ニッケルめっき	9	水素化ﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ	(クロ)
2	亜鉛合金	ニッケルめっき	8	アルミニウム合金	ニッケルめっき
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	7	ｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙﾌﾞﾀｼﾞｴﾝｺﾞﾑ	(クロ)

UNITS	SCALE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	0				

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	HY. KOBAYASHI	18. 02. 26
CHECKED	HY. KOBAYASHI	18. 02. 26
DESIGNED	DS. MATSUNE	18. 02. 24
DRAWN	AI. NISHIYAMA	18. 02. 16

DRAWING NO.	ADC-117299-31-00
PART NO.	HR08D-12WLPK-10SC(31)
CODE NO.	CL108-0265-4-31

0 1/1