


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 ① 部番④の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト243及びプライマー-7649または相当品の塗布を推奨します。
- ② 部番⑫の推奨締め付けトルクは0.9~1N・m。緩み防止としてヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト243及びプライマー-7649または相当品の塗布を推奨します。
- 3 部番①, ④, ⑨, ⑫の回転方向の位置関係は一例を示します。
- 4 ケーブルの構造によりケーブルクランプ力及び防水性能が異なりますので、事前に確認の上御使用願います。

5	ステンレス鋼		12	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0
4	亜鉛合金	ニッケルめっき	11	ポリアミド樹脂	(シロ) UL94V-0
3	亜鉛合金	ニッケルめっき	10	模造ニトリルゴム	(クロ)
2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.2μm min. 結線部: 金めっき 0.03μm min. 下地: ニッケルめっき 2μm min.	9	ポリアミド樹脂	(クロ) UL94V-0
1	PPS樹脂	(クロ) UL94V-0	8	アクリルニトリル7'タジ'エソ'ム	(クロ)
			7	アクリルニトリル7'タジ'エソ'ム	(クロ)
			6	りん青銅	ニッケルめっき
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED CHECKED DATE
		APPROVED	HY. KOBAYASHI	18.02.26	DRAWING NO.
		CHECKED	HY. KOBAYASHI	18.02.26	PART NO.
		DESIGNED	DS. MATSUNE	18.02.24	CODE NO.
		DRAWN	AI. NISHIYAMA	18.02.22	
					ADC-117789-31-00
					HR08D-12WLPM-10S(31)
					CL108-0276-0-31