




May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


A
B
C
D
E
F



- 注
1. はんだ付け温度：250°Cピーク、10sec以内
 2. 使用温度：-55°C~105°C
 3. 使用リフロー加熱方式：エア－大気中または窒素
 4. リフロー回数：2回以内
 5. 嵌合状態図
フィメール：DF51K-4S-2C
 6. 端子平坦度：0.12以内
 7. 推奨基板厚は1.6mmとする。
 8. 推奨はんだ厚は0.15mmとする。
 9. UL(ファイルNo. E132750)認定品。
C-UL(ファイルNo. E132750)認定品。



△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS				年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS				年月日 DATE
	B	Y	CHKD				B	Y	CHKD		
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .






3	黄銅	すずめっき：1μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN	7	PS	リールボビン
2	黄銅	接触部:金 0.1μm MIN SMTリード部：金 0.05μm MIN 下地:ニッケル 1μm MIN	6	PET	カバーテープ
1	LCP	黒	5	コネクタ	DF51K-4P-2H
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	4	PS	エンボスキャリアテープ
NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH,REMARKS
CODE NO. (OLD)			DRAWN	DESIGNED	CHECKED
			CHO 22.04.20 J.S	CHO 22.04.20 J.S	LIM 22.04.20 S.M
					LIM 22.04.20 S.M
					ENG 2023.07.24 DEPT
DRAWING NO. JDC3-633588			PART NO. DF51K-4P-2H(805)		
SCALE 5:1 UNITS mm			CODE NO CL 6652-0088-0-805		
HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.			1/2		

A
B
C
D
E
F



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様

梱包仕様図



リール詳細寸法



△数	COUNT	訂正事項	DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者	検図	年月日	DATE	△数	COUNT	訂正事項	DISCRIPTION OF REVISIONS	担当者	検図	年月日	DATE
△						.	.	△						.	.
△						.	.	△						.	.
△						.	.	△						.	.

	DRAWING NO.	JDC3-633588	PART NO.	DF51K-4P-2H(805)
SCALE 5:1	 HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO	CL 6652-0088-0-805
UNITS mm				2/2