

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				

適用規格					
定格	使用温度範囲	－ °C ～ － °C		保存温度範囲	－ °C ～ － °C
	電 圧	－ V, DC － V		使用湿度範囲	－ % ～ － %
	電 流	－ A		適合ケーブル	－

性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 加速度 m/s ² で 3 方向各 2 時間試験する。	破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 6 方向各 3 回試験する。		○	－
	温度サイクル	温度 -55 → 5～35→ 85 → 5～35°C 時間 30 → 2～ 3→ 30 → 2～ 3分を 5 サイクル試験する。		○	－

備考	製 図	設 計	検 図	承 認	出 図
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目					

HS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		製品規格表	製品名 HDC-CTF (50)
旧CL CL	図番 SLC4-008829-02	製品コード CL211-0161-0-50	1/1