適用規格					
定格	使用温度範囲	-55℃ ~ 85℃	保存温度範囲	△ -30℃ ~ 60℃	
	電圧	—	使用湿度範囲	95%以下	
	電流	—	適合ケーブル	—	
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	2	DIS-E-00015280	MO. SHIMOYAMA	KG. OKITA	20231204
備考 △ 注記削除 試験規格の記載のない試験方法は IEC 60512 を適用している。			承認	RI. TAKAYASU	20180615
			検図	AH. KODAMA	20180615
			担当	TY. MIURA	20180615
			製図	MT. YASUDA	20180615
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-008978-15-00	
HRS	製品規格表		製品名	HD-LNA (15)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0211-0172-6-15	△ 1/1