Sep.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格				
定格	使用温度範囲	-55 °C ～ +85 °C（注1）	保存温度範囲	-10 °C ～ +60 °C（注2）
	電圧	AC 100 V	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注2）
	電流	0.5 A(信号部)（注3） 3.0A(MF端子部)	使用湿度範囲	相対湿度85%以下 (但し結露の無いこと)

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観,構造及び仕上げ	目視，寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz)で測定する。	信号部 : 90 mΩ以下 MF端子部 : 30 mΩ以下	○	－
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	－
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を１分間印加する。	せん絡･絶縁破壊がないこと。	○	－
機械的性能	総合挿抜力	適合コネクタで測定する。	差込力 60.0 N以下 引抜力 6.0 N以上	○	－
	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗:信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下 ② 破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐振性	周波数 10 ～ 55 Hz，片振幅 0.75 mm, 1 ｻｲｸﾙ 5 分間 3 軸方向 各 10 ｻｲｸﾙ試験する。	① 1 μs以上の電気的瞬断がないこと。 ② 破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	－
	耐衝撃性	加速度 490 m/s^2，持続時間 11 ms, 正弦半波 3 軸両方向各 3 回試験する。		○	－
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗:信号部 100 mΩ以下 MF端子部 40 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ③ 破損,ひび,部品のゆるみがないこと。	○	－
	温度サイクル	温度 -55 → +85 ℃ 時間 30 → 30 分を 5 サイクル試験する。 (槽の移し変え時間は2～3分)		○	－
	二酸化硫黄	濃度 25 ppm、25±2 ℃ 75±5%RH 96 時間放置する。 （試験規格：JIS C 60068 ）	はなはだしい腐食がないこと。	○	－

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△0					

備考
注1. 通電時の温度上昇を含みます。
注2. ここでの保存とは、未使用品に対する長期保管状態を表します。
注3. 1端子当たりの定格電流となります。
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。

承認	HT. YAMAGUCHI	15. 10. 27
検図	HT. YAMAGUCHI	15. 10. 27
担当	TH. SANO	15. 10. 27
製図	HR. NAGAYASU	15. 10. 27

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目

HRS	製品規格表	図番	SLC4-349364-00
		製品名	FX18-100PS-0.8H15
	ヒロセ電機株式会社	製品ｺｰﾄﾞ	CL579-0052-3-00 △0 1/1

技書規２３１－１