

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△				..	△				..	
△				..	△				..	
標準規格										
定格	電圧 (V)	1-37	AC 350 V DC 440 V		適合ケーブル					
	電流 (A)	~	A		インピーダンス 周波数範囲	Ω (0 ~ Hz)				
	電力				使用温度範囲	℃ ~ ℃				
	特殊性									
性能										
No.	項目名称	条件			試験規格	最小	最大	単位	QT	AT
1	形状・材質・処理	ADC DC3-22473 及び標準規格に適合のこと。				-	-	-	○	○
2	表示	同上				-	-	-	○	○
3	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定し規格値以上のこと。				5000	-	MΩ	○	○
4	接触抵抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。			-	-	mΩ	-	-
	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。			-	-	mΩ	-	-	
5	耐電圧	AC DC 1250Vで1分間印加して電圧破壊のないこと。				-	-	-	○	○
6	V S W R	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。				-	-	-	-	-
7	挿入損失	周波数 ~ Hzにおいて規格値以下のこと。				-	-	dB	-	-
8	ローレベルサーキット	DC20mV以下 mAで接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-	-	mΩ	-	-
9	挿抜力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。			-	-	gf	-	-
		規格値を満足すること。			-	-	kgf	-	-	
10	耐湿性	温度 40℃湿度 90~95% 96時間	高温時	MIL-STD-202	10	-	MΩ	○	-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。	乾燥後	-103B条件(B)	1000	-	MΩ	○	-	
11	耐振性	周波数 10~55 Hz, 全振幅 1.5 mm, 加速度 1Gで2時間×3方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -201A	-	-	-	○	-
12	耐衝撃性	加速度 50 Gの正弦半波で3回×3方向の試験後破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -213B条件(A)	-	-	-	○	-
13	耐温度サイクル	-55 ~ +85℃, 5サイクルの試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。			MIL-STD-202 -102A条件(D)	-	-	-	○	-
14	寿命	コンタクト	回の抜き挿しを行いNo.4項の条件で規格値以下。			-	-	mΩ	-	-
		コンタクト	同上			-	-	mΩ	-	-
15	耐腐食性	%時間の塩水噴霧試験後はなはだしい腐食のないこと。				-	-	-	-	-
16	耐水圧性	水深 m	圧力 kgf/cm ²	時間で浸水がないこと。		-	-	-	-	-
17	耐気圧性	圧力 kgf/cm ²	mmHg	分秒で気泡の漏れがないこと。		-	-	-	-	-
備考					製図	担当	検図	査閲	承認	出図
										
	この規格表に指定する以外は標準規格に適合のこと。				製品規格表		製品名	CDC-37PF(05)		
旧CL	CL299-2978-9	図番	SLC4-22473-		製品コード	CL211-0603-6-05				
旧図	SLC4-22913-S									

注(1)「~」はコンタクトNoを表す。
注(2) QT: 認定試験 AT: 製品検査 O: 適用項目