








推奨パターン図（実装面側）（FREE）

メタルマスク開口部推奨加工図（FREE）


メタルマスク厚さ：0.1mm



嵌合状態図（5：1）



A（10：1）



注1. リード平坦度は、金具を含めてMAX0.1mm。

2. 部にパターンがあり、レジストが行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますので、ご注意ください。

3. フレキ基板に実装する際は問い合わせてください。

3	りん青銅	全面：すずめっき 1μm MIN 下地：銅めっき0.3μm MIN	6	PS	リール, BLACK
2	黄銅	接触部：金めっき0.05μm MIN リード部：金めっき0.05μm MIN 下地：ニッケルめっき 1μm MIN	5	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	LCP	BLACK, UL94V-0	4	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
UNITS mm	SCALE 5 : 1	訂 正 記 事 DIS-H-005904	設 計 ST. SATO	検 図 OM. MIYAMOTO	年月日 11.06.17
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : KI. AKIYAMA 10.08.30	図番 : ADC3-329675-01		
		検 図 : OM. MIYAMOTO 10.08.30	製品名 : DF50A-12P-1V(51)		
		設 計 : TT. OHSAKO 10.08.27	製品コード : CL665-1021-0-51		
		製 図 : TT. OHSAKO 10.08.27			

