




2		表-2						
安全規格			UL		CSA		TÜV	
使用温度範囲			-10 ~ +60℃					
定格電圧	端子No. 1, 12, 13, 24		AC120V	AC250V	AC125V	AC250V	AC250V, DC300V	
	その他の端子						AC125V, DC150V	
定格電流	AWG #14		10A	3A	10A	3A	10A	
	AWG #16				8A			
	AWG #18		3A	1A	3A	1A	5A	
	AWG #20						2.5A	
	AWG #22						1A	
	AWG #24	端子No. 1, 12, 13, 24	2A	1A	2A	1A		
		その他の端子						
	AWG #26		1A	0.5A	1A	0.5A		
AWG #28								

端子名	適用電線
QR/P1-PC1A-※11	AWG #18~24
QR/P1-PC1B-※21	AWG #14~16
QR/P1-PC2A-※11	AWG #24~28
QR/P1-PC2B-※21	AWG #20~24

※：1はバラ端子、2は連続端子を示します。

- 注
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 各端子穴位置の寸法公差は ± 0.1 とします。 |
| 2 | 使用温度範囲、定格電流、電圧は表-2による。 |
| 3 | QR/P1のコネクタユニットには表-1の端子をご使用下さい。 |
4. 使用上の注意
- (1)電流を遮断する目的には使用できません。
- (2)エンクロージャー又は機器の内部でご使用下さい。
5. ()内寸法は参考値を示します。

1	PBT樹脂	UL94V-0(クロ)		2	黄銅	ニッケルめっき 0.8μm			
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT  1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00003332		DESIGNED KN. ICHIKAWA	CHECKED TU. TANIGUCHI	DATE 20201028	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TU. TANIGUCHI		20181212		DRAWING NO.		ADC-020654-21-00	
		CHECKED : TU. TANIGUCHI		20181212		PART NO.		QR/P1-24P-C(21)	
		DESIGNED : TS. ITO		20181205		CODE NO.		CL0221-0112-1-21	
		DRAWN : SJ. SATO		20181205				 1	