

適用規格							
定 格	使用温度範囲		-35℃～ 85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ 60℃		
	使用湿度範囲		40% ～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40% ～ 70% (注2)		
	電 圧		AC/DC 500V	使用ケーブル	UL1007, AWG20～22		
	電 流	AWG20	5 A	適合圧着端子	DF33A-2022SC (F)		
AWG22							
性 能							
	項 目	試 験 方 法		規 格		QT AT	
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。		○ ○	
	表 示	目視にて確認する。				○ ○	
電氣的性能	絶 縁 抵 抗	DC 500 Vで測定する。		1000 MΩ以上		○ —	
	耐 電 圧	AC 1500 Vの電圧を 1 分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。		○ —	
機械的性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○ —	
	耐 振 性	周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, で 3 方向 各10サイクル試験する。				○ —	
	耐 衝 撃 性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3軸両方向 各3回試験する。				○ —	
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 ± 2℃, 湿度 90 ～ 95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)		① 絶縁抵抗: 500 MΩ以上 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○ —	
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル試験する。 槽の移し換え時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)		① 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。		○ —	
備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。							
	△の数	訂正記事		設計		検図	年月日
△							
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。				承認	HK. UMEHARA	13. 04. 04	
				検 図	TS. KUMAZAWA	13. 04. 04	
				担 当	HT. SATO	13. 04. 04	
				製 図	HT. SATO	13. 04. 04	
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目				図番		SLC4-338425-00	
HRS	製 品 規 格 表			製品名		DF33C-2S-3. 3C	
	ヒロセ電機株式会社			製品コード		CL676-1136-6-00	△ 1/1