


[illegible]


Jun.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

◆ 推奨パターン図（実装面側）




◆ メタルマスク開口部推奨加工図

メタルマスク厚さ：100μm



⑤ 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）



リフロー方式：IRリフロー

リフローは2回以下とします。

- 1) リフロー部
220℃以上 60秒以下
(ピーク温度250℃)
- 2) プリヒート部
150~180℃ 90秒~120秒

⑤ 測定は端子リード部にて測定しています。
クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がありますので、
実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。


HRS

DRAWING NO.	ADC-347095-53-00
PART NO.	BM20B<0.6>-10DS-0.4V<53>
CODE NO.	CL684-9308-8-53



2/3

エンボスキャリアテープ (5:1)


リール形状及び寸法 (FREE)




B-B (5:1)





E-E (FREE)



C-C (5:1)



D (10:1)



6. 1リール1000個巻きです。

7. () 内寸法は参考寸法です。

8. エンボス梱包仕様はJIS C 0806 (IEC 60286-3)に準拠しております。

9. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS

DRAWING NO.	ADC-347095-53-00
PART NO.	BM20B<0.6>-10DS-0.4V<53>
CODE NO.	CL684-9308-8-53

3/3