




- 注
- ① この寸法はケーブルにアッセンブリした時の寸法です。
 - ② フェルールは含まれません。別売りのMU用フェルールをご使用下さい。
 - ③ 部番10（コードカン）には、部番13（六角穴付き止めネジ）が止められるネジ穴が2箇所ありますが、矢視Cのように部番3（スリーブ）のスリットの間隙からネジ穴が見えて、部番13（六角穴付き止めネジ）が止められる方の1箇所のみを固定します。
 - ④ 部番17（締付リング）には、部番13（六角穴付き止めネジ）が止められるネジ穴が2箇所ありますが、部番10（コードカン）のネジ部が見える方（両方ネジが見えている場合は任意）の1箇所のみを固定します。
5. フェルール端面をクリーニングする際は、部番8（胴引きスリ割りネジ）を回して緩め、部番8（胴引きスリ割りネジ）を引張って部番2（PシェルB）のプリアッセンブリ品を取り出して下さい。
- 次に、別売りのワリスリーブ抜き取りジグを使用して部番6（ワリスリーブ）を取り出し、フェルール端面をクリーニングして下さい。
- クリーニング後は、部番2（PシェルB）のザグリ部に部番6（ワリスリーブ）を嵌めて、部番1（PシェルA）に嵌め込み、部番8（胴引きスリ割りネジ）をネジ止めて固定させて下さい。

9	ピアノ線	亜鉛メッキ十ペーキング処理	18	SIRゴム	色：黒		
8	ステンレス鋼	_____	17	亜鉛ダイカスト	黒クロムめっき		
7	ステンレス鋼	_____	16	PA樹脂	色：白		
6	ジルコニア	_____	15	CRゴム	色：黒		
5	NBRゴム	色：黒	14	ステンレス鋼	_____		
4	ステンレス鋼	_____	13	ステンレス鋼	_____		
3	亜鉛ダイカスト	黒クロムめっき	12	CRゴム	色：黒		
2	亜鉛ダイカスト	黒クロムめっき	11	亜鉛ダイカスト	ニッケルめっき		
1	亜鉛ダイカスト	黒クロムめっき	10	亜鉛ダイカスト	黒クロムめっき		
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS

UNITS mm		SCALE 2 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : MT. SHIBUTANI		18. 02. 02	DRAWING NO.	ADC-178551-31-00		
		CHECKED : FS. YOSHIDA		18. 02. 02	PART NO.	MF10B-WP5CH02-0200(31)		
		DESIGNED : TY. SATO		18. 02. 02	CODE NO.	CL709-1047-4-31		
		DRAWN : MK. INOUE		18. 02. 02	 1/1			