






Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

A
B
C
D
E
F



- 注 ① 本製品の納入形態はトレー梱包となります。(1トレー=24個入り)
② 製品には性能に影響の無い範囲で製造工程における傷や打痕がつく事があります。
また、モールド樹脂には黒点等が発生する場合があります。
③ 各端子No. については背あわせ状に構成された隣接するリード2組(合計4リード)が1ラインとなります。
④ 本製品の位置ズレ吸収量は±0.3mm maxです。
⑤ () 内寸法は参考値を示します。
⑥ ロット刻印は図示の内、何れか1箇所への表示となります。
⑦ 推奨基板厚およびスルーホール仕上り寸法にご注意下さい。
基板へのコネクタ固定が不十分な場合、重心バランスにより傾いて実装される事があります。


△ 8 UL(ファイルNo. E52653)認定品
C-UL(ファイルNo. E52653)認定品
TUV(認証No. R50275872)認定品




2	銅合金	接触部：金めっき0.1μm	5	ポリスチレン樹脂	
		実装部：すずめっき1.0μm	4	りん青銅	全 体：すずめっき3.0μm
		下 地：ニッケルめっき1.0μm	3	銅合金	下 地：ニッケルめっき1.0μm
1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0			接触部：金めっき0.1μm
部番		材 質	処 理 , 備 考		実装部：すずめっき1.0μm
UNITS		mm	SCALE		下 地：ニッケルめっき1.0μm
2 : 1		訂 正 記 事		設 計	検 図
△ 1		DIS-F-00005794		AK. IWAHORI	HT. YAMAGUCHI
承認：HS. OKAWA		20140912		図番：ADC3-359163-00	
検 図：KN. SHIBUYA		20140912		製品名：FX30B-2P-7.62DS	
設 計：DK. AIMOTO		20140912		製品コード：CL570-3404-8-00	
製 図：DK. AIMOTO		20140912		△ 1/2	

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


推奨基板寸法(5:1)
(コネクタ実装側・推奨基板厚 $t=1.6\text{mm}$)



1> トレー梱包状態図(1:2)



A(1:1)



図番:	ADC3-359163-00
製品名:	FX30B-2P-7.62DS
製品コード:	CL570-3404-8-00