

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS適合品

注記

1) 端子平坦度は0.1以下とする。

2) はんだ厚さ0.15で問題ないこと。

3) 推奨温度プロファイル(右表参照)

リフロー回数 : 2回

ピーク温度 : 250℃

230℃以上 : 20~40s

プリヒート温度 : 150~180℃

60~120s

4) 手ハンダ/ハンダごて温度


:280~300℃ 2s以内

5) 推奨基板厚は $T=1.2$

6) 本製品は、基板の固定強度を補強するため、
パネル等を使用し、コネクタ上部を押さえていただけるよう
お願い致します。

7) 本製品は、CL767-0175-0-14 製品名: GT17HN-4DP-2H(B)(14)から置き換えて、
ご使用いただけます。

温度(℃)



時間(s)

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

8