

形別 配布先

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					.	△				.	
△					.	△				.	
準処規格											
定格	電圧(ⅴ)	1~12	AC250V DC V			適合ケーブル	AWG#22 ~ AWG#36				
	電流(ⅴ)	1~12	3 A			使用温度範囲	℃ ~ ℃				
	電力										
	特殊性										
性能											
No.	項目名称		条件			試験規格	最小	最大	単位	QT AT	
1	形状・材質・処理		ADC DC 4 18778 及び準拠規格に適合のこと。				-	-	-	○ ○	
2	表示		同上				-	-	-		
3	絶縁抵抗		DC 500V で測定し規格値以上のこと。			MIL-STD-202 -302	1000	-	MΩ	○	
4	接触抵抗	コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
		コンタクト	DC Aで測定し規格値以下のこと。				-		mΩ		
5	耐電圧		AC DC 650V で1分間印加して電圧破壊のないこと。			MIL-STD-202 -301	-	-	-	○	
6	ローレベルサーキット		DC20mV以下 1mA で接触抵抗を測定し、規格値以下のこと。				-		mΩ		
7	ドライサージ性能		DC μV で交互に極性を変えて導通があること。				-	-	-		
8	挿抜力	コンタクト	の鋼製ピンにて規格値を満足すること。				-		gf		
			規格値を満足すること。						kgf		
9	耐湿性	温度40±2℃湿度90~95% 96時間で			高湿時	MIL-STD-202		-	MΩ	-	
		絶縁抵抗は規格値以上のこと。			乾燥後	-103B	1000	-	MΩ	○	
10	耐振性		周波数 ~ Hz, 全振幅 mm, 加速度 G で 時間× 方向の試験後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-	-	
11	耐衝撃性		加速度 G の正弦半波で 回× 方向の試験後破損、 割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-	-	
12	耐温度サイクル		-30 ~ +125℃, 5 サイクル, 合計 2.5 時間の試験 後、破損、割れ及び部品のゆるみがないこと。				-	-	-	○ -	
13	寿命	コンタクト	回の抜き差しを行いNo.4 項の条件で規格値以下。				-		mΩ	-	
		コンタクト	同上				-		mΩ	-	
14	耐腐食性		% 時間の塩水噴霧試験後はなほだしい腐食のないこと。				-	-	-	-	
15	耐硫化ガス性		ppm 時間の試験後はなほだしい腐食のないこと。				-	-	-	-	
16	耐亜硫酸ガス性		ppm 時間の試験後はなほだしい腐食のないこと。				-	-	-	-	
備考						製図	担当	検図	査閲	承認	出図
						佐藤	佐藤				
						59.8.20	59.8.20				
この規格表に指定する以外は準拠規格に適合のこと。						製品規格表		製品名	A1-12D-2.54C		
旧CL	CL					図番	SLC4-18778-	製品コード	CL619-0092-2-		
旧図	SLC4					図番		製品コード			