



Fig.1 推奨ランドパターン寸法図



Fig.2 (Free)

プラグ	レセプタクル	スペーサー高さ (X)
ER8-***P-0.8SV-2H(**)	ER8-***S-0.8SV-5H(**)	7.15
	ER8-***S-0.8SV-7H(**)	9.15
ER8-***P-0.8SV-5H(**)	ER8-***S-0.8SV-5H(**)	10.15
	ER8-***S-0.8SV-7H(**)	12.15

Table1 スペーサー高さ

注.
1. ( ) 寸法は参考値となります。
2. 本製品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細な梱包仕様は2/3、及び3/3を参照ください。
3. 図示近傍にロット No.を示します。
4. 実装部への過度なストレスを防ぐため、基板間をスペーサーで固定してください。
Table.1に推奨スペーサー高さを示します。
5. めっき仕様は下表を参照ください。

製品名	めっき仕様
ER8-***P-0.8SV-*H	接点部 : Ni2.54μm + Au0.76μm
	実装部 : Ni1.25μm + Sn3.81μm
ER8-***P-0.8SV-*H(10)	接点部 : Ni1.25μm + Au0.25μm
	実装部 : Ni1.25μm + Sn2.54μm

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
3	POLYIMIDE	(吸着テープ)			
2	銅合金	5	5	PE	(カバーテープ)
1	LCP	ブラック, UL94V-0	4	PS	(エンボステープ)

UNITS	SCALE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
mm	2 : 1	1	1	DIS-F-00006543	TF. SUGAWARA	NH. TAMAI	20200826

HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	MK. EZAKI	20170325
CHECKED	MK. EZAKI	20170325
DESIGNED	TF. SUGAWARA	20170325
DRAWN	TF. SUGAWARA	20170325

DRAWING NO.	ADC-371040-00-00
PART NO.	ER8-***P-0.8SV-*H(**)
CODE NO.	CL625

1 1/3

FORM HC0011-5-7



DRAWING NO.	ADC-371040-00-00	
PART NO.	ER8-***P-0.8SV-*H(**)	
CODE NO.	CL625	2/3

FORM HC0011-5-8

製品名	HRS No.	極数 (N)	寸法												平坦度	入数/リール
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
ER8-10P-0.8SV-2H(**)	CL625-0008-8-**	10	10	6.8	3.2	1.605	5.965	10.3	8.03	11.5	-	24	24.4	30.4	0.1 Max	450
ER8-20P-0.8SV-2H(**)	CL625-0011-0-**	20	14	10.8	7.2	1.605	5.965	14.3	8.03	14.2	28.4	32	32.4	38.4	0.1 Max	475
ER8-30P-0.8SV-2H(**)	CL625-0012-0-**	30	18	14.8	11.2	1.605	5.965	18.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	475
ER8-40P-0.8SV-2H(**)	CL625-0013-0-**	40	22	18.8	15.2	1.605	5.965	22.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-50P-0.8SV-2H(**)	CL625-0009-0-**	50	26	22.8	19.2	1.605	5.965	26.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-60P-0.8SV-2H(**)	CL625-0017-0-**	60	30	26.8	23.2	1.605	5.965	30.3	8.03	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	350
ER8-70P-0.8SV-2H(**)	CL625-0021-0-**	70	34	30.8	27.2	1.605	5.965	34.3	8.03	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	350
ER8-80P-0.8SV-2H(**)	CL625-0022-0-**	80	38	34.8	31.2	1.605	5.965	38.3	8.03	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.12 Max	350
ER8-100P-0.8SV-2H(**)	CL625-0023-0-**	100	46	42.8	39.2	1.605	5.965	46.3	8.03	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	350
ER8-120P-0.8SV-2H(**)	CL625-0003-4-**	120	54	50.8	47.2	1.605	5.965	54.3	8.03	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	375
ER8-10P-0.8SV-5H(**)	CL625-0024-0-**	10	10	6.8	3.2	4.605	8.905	10.3	11	11.5	-	24	24.4	30.4	0.1 Max	325
ER8-20P-0.8SV-5H(**)	CL625-0025-0-**	20	14	10.8	7.2	4.605	8.905	14.3	11	14.2	28.4	32	32.4	38.4	0.1 Max	325
ER8-30P-0.8SV-5H(**)	CL625-0026-0-**	30	18	14.8	11.2	4.605	8.905	18.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	325
ER8-40P-0.8SV-5H(**)	CL625-0020-0-**	40	22	18.8	15.2	4.605	8.905	22.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	250
ER8-50P-0.8SV-5H(**)	CL625-0027-0-**	50	26	22.8	19.2	4.605	8.905	26.3	11	20.2	40.4	44	44.4	50.4	0.1 Max	250
ER8-60P-0.8SV-5H(**)	CL625-0019-0-**	60	30	26.8	23.2	4.605	8.905	30.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	250
ER8-70P-0.8SV-5H(**)	CL625-0028-0-**	70	34	30.8	27.2	4.605	8.905	34.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.1 Max	250
ER8-80P-0.8SV-5H(**)	CL625-0029-0-**	80	38	34.8	31.2	4.605	8.905	38.3	11	26.2	52.4	56	56.4	62.4	0.12 Max	250
ER8-100P-0.8SV-5H(**)	CL625-0030-0-**	100	46	42.8	39.2	4.605	8.905	46.3	11	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	250
ER8-120P-0.8SV-5H(**)	CL625-0031-0-**	120	54	50.8	47.2	4.605	8.905	54.3	11	34.2	68.4	72	72.4	89	0.12 Max	250

Table2 寸法一覧

DRAWING NO.	ADC-371040-00-00
PART NO.	ER8-***P-0.8SV-*H(**)
CODE NO.	CL625