

適用規格					
定 格	使用温度範囲	(注1) -40℃ ～ +105℃	保存温度範囲	-40℃ ～ +105℃	
	電 流	3 A	電 圧	AC 250V	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	30 mΩ以下	－	－
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA（DC 又は 1000 Hz）で 測定する。	30 mΩ以下	－	－
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	－
	耐電圧	AC 1000Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	－
機 械 的 性 能	単体挿抜力	現物にて100mm/minで測定する。	差込力 4.9 N以下	－	－
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	－ ○	－
	耐振性	周波数 20 ～ 400 Hz、 加速度43.1 m/s ² で3方向各 3 時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	－ － ○	－
	耐衝撃性	振動数20～50Hz、加速度66.6m/s ² で 1 時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 60 mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	－ － ○	－
	ロック強度	98N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	○ ○	－
	定常状態の耐湿性	温度60℃、湿度90～95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	－ ○ ○	－
環 境 的 性 能	熱 衝 撃	温度-40→常温→120℃→常温 時間 30→ 5 → 30 → 5分 を 1000サイクル試験する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	－ ○ ○	－
	耐 熱 性	温度105℃中に300時間放置する。	① 接触抵抗： 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	－ ○	－
	耐 寒 性	温度-40℃中に120時間放置する。	① 接触抵抗： 60mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと	－ ○	－
	耐亜硫酸ガス性	濃度500ppm、8時間放置する。	① 接触抵抗： 60 mΩ以下 ② はなはだしい腐食がないこと。	－ ○	－
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考 注1. 通電時の温度上昇を含む。			承認	NH. NAKATA	13.08.30
			検 図	TK. SHISHIKURA	13.08.30
			担 当	Chinaik. Ng	13.08.28
			製 図	Chinaik. Ng	13.08.28
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-169396-00		
HRS	製品規格表		製品名	GT25-8DS-HU/R	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL775-0059-3-00	△ 1/1