


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

ELV, RoHS 適合品




実装状態図

基板推奨寸法図
(3:1)

パネル寸法図

トレー梱包仕様


トレーを7段分重ねる。奇数枚目は同じ向きで重ね、偶数枚目は奇数枚目の向きから180°向きを変えた状態で重ねる。尚、一番上は空トレーとする。



注1. 推奨温度プロファイル (右表参照)

- リフロー回数 : 2回
ピーク温度 : 250℃
230℃以上 : 20~40s
プリヒート温度 : 150~180℃、60~120s
2. 手ハンダ/ハンダごて温度 : 280~300℃ 2s以内
3. 端子平坦度は0.1mm以下とする。
4. 推奨基板厚はT=1.6mmとする。
5. 推奨はんだ厚さ0.12mmとする。

温度 (℃)



2	PA	グリーン	4	黄銅	錫めっき
1	銅合金	錫めっき	3	黄銅	錫めっき
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
UNITS mm		SCALE 2:1	COUNT 0	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-T-00018432	DESIGNED KN. YANAGIMOTO
APPROVED : AR. SHIRAI 2017. 05. 31				DRAWING NO. ADC-361828-30-01	
CHECKED : TH. MIZUGUCHI 2017. 05. 30				PART NO. GT32-4DP-1. 5H (B) (30)	
DESIGNED : TS. KUBOTA 2017. 05. 30				CODE NO. CL0782-0062-6-30	
DRAWN : TS. KUBOTA 2017. 05. 30				DATE 2023. 06. 19	

HRS

HIROSE
ELECTRIC
CO., LTD.