






Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



アプリケーション図



推奨基板穴寸法 (5 : 1)
(推奨基板厚 t = 1.6mm)



製品番号	CLコード	極数	A	B	C	D	E
DF33C-2P-3.3DSA(24)	CL676-1131-2-24	2	8.4	—	2.5	3.5	6.8
DF33C-3P-3.3DSA(24)	CL676-1132-5-24	3	11.7	6.6	2.5	3.5	6.8
DF33C-4P-3.3DSA(24)	CL676-1133-8-24	4	15.0	9.9	5.1	6.1	10.15
DF33C-5P-3.3DSA(24)	CL676-1134-0-24	5	18.3	13.2	5.1	6.1	10.15
DF33C-6P-3.3DSA(24)	CL676-1135-3-24	6	21.6	16.5	5.1	6.1	10.15

- 注 1 ポッティング深さ : 6.5mm
2 コネクタを引き抜く際に、無理に引き抜こうとしますとコネクタが破損する恐れがありますので、抜き難い時は、一度軽く押し込んでからロックを操作して抜くようにして下さい。

1		△ PBT	△ WHITE, UL94V-0	3	HIPS	トレー
部番		材 質	処 理 , 備 考	2	黄銅	表面: 錫めっき 1μm min 下地: ニッケルめっき 0.5μm min
UNITS mm		SCALE 2 : 1	△ 訂 正 記 事 2 DIS-H-00012938	設 計 SS. YAMASAKI		検 図 SZ. ONO
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承 認 : KI. AKIYAMA 検 図 : HK. UMEHARA 設 計 : HT. SATO 製 図 : MI. SAKIMURA	20131022 20131022 20131021 20131019	図 番 : ADC3-354785-01 製品名 : DF33C-*P-3.3DSA(24) 製品 コード CL676-		年月日 20220323
				△ 1 2		

