



May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注. 1. 適合ケーブルサイズ: $\phi 4\text{mm}$ 以下となります。
2. ケーブル固定はプッシング一体成形品での対応をお願いします。
また、プッシング成形樹脂には非移行性樹脂を御使用下さい。
3. 下地: ニッケルめっき $2\mu\text{m}$
接 触 部: 金めっき $0.2\mu\text{m}$
ディップ部: 金フラッシュめっき
4. クランプ金具は別売りとなります。
5. 本品は部番 ③ に部番 ④ ⑤ を組み込んだユニット、部番 ① に部番 ⑧ ⑨ を組み込んだカバー及び部番 ② ⑥ ⑦ ⑩ のバラ納入となります。
6. 梱包状態は、技術指定書ATAP-E3217をご参照下さい。

2 プッシング組み込み寸法参考図



ケーブルシールドとクランプ金具の間に部番 ⑥ シールド板を入れ、加締めて下さい。

5	銅合金	3	10	鋼	十字穴付きタッピンネジ クロ (三価黒色クロメート)
4	銅合金	3	9	ステンレス鋼	
3	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0	8	ステンレス鋼	
2	ポリカーボネート樹脂	クロ UL94V-0	7	ステンレス鋼	
1	ポリカーボネート樹脂	クロ UL94V-0	6	ステンレス鋼	
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-E-00009892	DESIGNED KN. ICHIKAWA
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : NM. NISHIMATSU	20151027	DRAWING NO.	ADC-123317-30-00
		CHECKED : KN. ICHIKAWA	20151027	PART NO.	ST40X-24S-CV(30)
		DESIGNED : TS. ITO	20151027	CODE NO.	CL0241-0004-3-30
		DRAWN : AK. AKIYAMA	20151027		
					DATE 20220624