




Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

極数：各極数共通




6> カン合状態図




製品名	極数	製品コード	A	B	C	D
DF36A-15S-0.4V(##)	15	CL662-4509-5-##	5.6	9.66	2.6	11.4
DF36A-25S-0.4V(##)	25	CL662-4011-4-##	9.6	13.66	2.6	14.6
DF36A-30S-0.4V(##)	30	CL662-4017-0-##	11.6	15.66	3.0	16.6
DF36A-40S-0.4V(##)	40	CL662-4003-6-##	15.6	19.66	3.0	20.6
DF36A-45S-0.4V(##)	45	CL662-4008-0-##	17.6	21.66	3.0	22.6
DF36A-50S-0.4V(##)	50	CL662-4043-0-##	19.6	23.66	3.0	24.6

《仕様番号》(**)，-**
(51)：エンボス極包仕様

A-A(FREE)



B-B(FREE)




- 注 1. SMT平坦度は0.1mmMAXとなります。
2. FPC基板に実装する場合は裏打ちの補強を行い、実装後のコネクタにたわみ等の負荷がかからない様にして下さい。
3> ロット表示は右表の通りとなります。
例：0EXA→2010/5/31 ラインNo. 1
4. 15芯はロット刻印されていません。
5. コネクタ抜去には専用の治具が必要となります。
6> カン合状態図について、本図面では30芯を代表として記載しております。
詳細な形状については、極数により異なる場合があります。
7. 各極数の詳細については、各々の指定図面をご参照下さい。
8. 端子リード部がシェルで覆われているため、実装後のリワークはできません。

年		月		日		ラインNo.	
年	コード	月	コード	日	コード	ラインNo.	コード
10	0	Jan	A	1	1	11	B
11	1	Feb	B	2	2	12	C
12	2	Mar	C	3	3	13	D
13	3	Apr	D	4	4	14	E
14	4	May	E	5	5	15	F
15	5	Jun	F	6	6	16	G
16	6	Jul	G	7	7	17	H
17	7	Aug	H	8	8	18	J
08	8	Sep	I	9	9	19	K
09	9	Oct	J	10	A	20	L
		Nov	K			31	X
		Dec	L				


2	LCP	UL94V-0，黒	6	PS	黒
1	りん青銅	接触部：金めっき 0.3μm min リード部：金めっき 0.1μm min その他：ニッケルめっき 2μm min	5	ポリエステル	透明
部番	材質	処理，備考	4	PS	透明
3	りん青銅	全面：スズめっき 1μm min 下地：銅めっき 0.2μm min	部番	材質	処理，備考
UNITS mm		SCALE 5：1	訂正記事		設計
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認：TS. SAKATA 10.06.02	図番：ADC3-332215-01		年月日
		検図：IO. DENPOUYA 10.06.02	製品名：DF36A-*S-0.4V(51)		
		設計：TP. MATSUMOTO 10.06.02	製品コード：CL662		
		製図：TP. MATSUMOTO 10.06.02			

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

極数：15芯




リール形状および寸法 (FREE)




製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
製品コード	CL662-4509-5-51
製品名	DF36A-15S-0.4V(51)
納入数量	4,000pcs
納入者	ヒロセ電機(株)

推奨パターン図 (FREE)



10 テーピング仕様 (FREE)



- 注 9. 1リール4000個巻きとなります。
10 JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
11. ()内の寸法は参考寸法です。

HRS


図番：	ADC3-332215-01
製品名：	DF36A-*S-0.4V(51)
製品コード	CL662

2/4

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

極数：25芯、30芯


リール形状および寸法 (FREE)




製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
製品コード	CL662-****-*-51
製品名	DF36A-*S-0.4V(51)
納入数量	4,000pcs
納入者	ヒロセ電機(株)

推奨パターン図 (FREE)



25芯



30芯

グラウンド部


推奨メタルマスク

厚さ：0.1mm
開口率：リード部 90%
グラウンド部 100%


引き出し方向



C-C



10 テーピング仕様 (FREE)



- 注 9. 1リール4000個巻きとなります。
10 JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)
11. ()内の寸法は参考寸法です。

HRS


図番：	ADC3-332215-01
製品名：	DF36A-*S-0.4V(51)
製品コード	CL662

3/4

Apr. 1. 2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

極数：40芯、45芯、50芯


リール形状および寸法




製品ラベル詳細

生産月日	年 月 日
製品コード	CL662-***-*-51
製品名	DF36A-*S-0.4V(51)
納入数量	4,000pcs
納入者	ヒロセ電機(株)


推奨パターン図(FREE)



40芯



45芯



50芯

推奨メタルマスク

厚さ：0.1mm
開口率：リード部 90%
 グランド部 100%

HRS

図番：	ADC3-332215-01
製品名：	DF36A-*S-0.4V(51)
製品コード	CL662

4/4

注 9. 1リール4000個巻きとなります。

10 JIS C 0806に基づいています。(自動実装用部品のパッケージング)

11. ()内の寸法は参考寸法です。