











May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

訂正事項					訂正事項				
△数	△数	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE	△数	△数	DESCRIPTION OF REVISIONS
COUNT	COUNT						COUNT	COUNT	
1	2	RE-2-1889	PYB	LHJ	22	03	22	△	
2	-	RE-2-1949	KYJ	LHJ	22	06	17	△	
3	1	RE-2-2217	KYJ	LHJ	23	04	11	△	

RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP-VIEW)推奨PCBレイアウト上面図
(REFERENCE ONLY)(一般公差: ±0.05)



MATED CONDITION (設置条件)



- NOTE 1 LEAD CO-PLANARITY SHALL BE 0.1 MAX
2 PIN ASSIGNMENT
3 PACKING QUANTITY : 1,600 PCS/REEL
注 1 平坦度 : 0.1MAX
2 ピンアサイン
3 梱包量 : 1,600 個/リール

9	COVER TAPE (カバーテープ)	PET					-		
8	EMBOSS TAPE (エンボステープ)	PS					-		
7	MAIN SHELL (メインシェル)	STAINLESS STEEL(ステンレス鋼)	NICKEL PLATING (ニッケルメッキ)				-		
6	CONTACT 2nd (端子 2nd)	COPPER ALLOY(銅合金)	Contact Area : GOLD OVER PALLADIUM-NICKEL OVER NICKEL PLATING Lead Area : GOLD OVER NICKEL PLATING 接触部 : 下地ニッケル + パラジウムニッケル + 金メッキ リード部 : 下地ニッケル + 金メッキ				-		
5							-		
4							CONTACT 1st (端子1st)	-	
3	-								
2	MID PLATE (ミッドプレート)	STAINLESS STEEL(ステンレス鋼)	Lead Area : GOLD OVER NICKEL PLATING The Other Area : NICKEL PLATING リード部 : 下地ニッケル + 金 その他 : ニッケルメッキ				-		
1	INSULATOR (インシュレータ)	THERMOPLASTIC(耐熱プラスチック)	BLACK COLOR (黒色)				UL94V-0		
NO.(番号) DESCRIPTIONS (説明)		MATERIAL (材料)		FINISH. (備考)				REMARKS	
CODE NO. (OLD) (製品コード)			DRAWN M.C.PAEK 19.09.20	DESIGNED M.C.PAEK 19.09.20	CHECKED H.J.LEE 19.09.20	APPROVED H.J.LEE 19.09.20	RELEASED ENG 23.04.11 DEPT		
		DRAWING NO. (図面番号)		PART NO. (製品名)					
SCALE 5:1		JDC3-632837-00		CX90MF-16P					
UNITS mm		HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO (製品コード)				CL 6240-0026-0-000	
								1/2	

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

