

適用規格					
定 格	使用温度範囲		-35℃～ +85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ +60℃（注3）
	使用湿度範囲		20% ～ 80%（注2）	保存湿度範囲	40% ～ 70%（注3）
	電 圧		AC/DC 50V	適合コネクタ	DF57H-6P-1. 2V(##)
	UL・ C-UL 定格 	電圧	AC/DC 29V	適合圧着端子	DF57-****SCF(##) DF57-****SCFA(##)
		電流	AWG26～28：1. 5A	電 流	AWG26:1. 5A AWG28:1. 5A AWG30:1. 0A AWG32:0. 8A AWG34:0. 5A
使用温度範囲		-35℃～ +75℃（注1）			
性 能					
	項 目	試 験 方 法		規 格	QT AT
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。		図面と合致していること。	○ ○
	表示	目視にて確認する。			○ ○
電氣的 性能	絶縁抵抗	DC 100Vで測定する。		100 MΩ以上	○ ー
	耐電圧	AC 500Vの電圧を1分間印加する。		せん絡・絶縁破壊がないこと。	○ ー
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ ー
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0. 75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ ー
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。		破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ ー
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。		①絶縁抵抗：100 MΩ以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ ー
	温度サイクル	温度 -55 → 85℃ 時間 30 → 30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 （室温に1～2時間放置後測定）		①絶縁抵抗：100 MΩ以上 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○ ー
備考 （注1）通電時の温度上昇を含む。 （注2）結露のないこと。 （注3）梱包状態の未使用品に適用。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	1	DIS-H-00013960	HK. HAYASHI	SZ. ONO	20220616
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512(対応規格JIS C 5402)を適用している。				承認	KI. AKIYAMA 20160213
				検 図	TS. FUKUSHIMA 20160212
				担 当	TS. MIYAKI 20160212
				製 図	MI. SAKIMURA 20160212
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目			図番	SLC-344747-10-01	
	製 品 規 格 表		製品名	DF57AH-6S-1. 2C(10)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL0666-0111-2-10	 1/1