





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


A
B
C
D
E
F



製品コード	極数	A	B	C	D	E
CL537-0292-0-51	20	7.1	4.5	5.2	5.6	5.3
CL537-0293-0-51	30	9.6	7.0	7.7	8.1	7.8
CL537-0294-0-51	32	10.1	7.5	8.2	8.6	8.3
CL537-0295-0-51	36	11.1	8.5	9.2	9.6	9.3
CL537-0296-0-51	40	12.1	9.5	10.2	10.6	10.3
CL537-0297-0-51	50	14.6	12.0	12.7	13.1	12.8
CL537-0298-0-51	60	17.1	14.5	15.2	15.6	15.3




推奨メタルマスク図 (10:1)



メタルマスク厚さ: 120 μm

推奨パターン図 (10:1)




注1 リード平坦度は、0.08mm以内となります。

2 斜線部内にパターンを引かれた場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。

2	リン青銅	接触部:金めっき 0.2μm min	6	PS	補強カラー, CLEAR
		リード部:金めっき 0.015μm min	5	PS	プラスチックリール, BLACK
		その他(下地):ニッケルめっき 2μm min	4	ポリエステル	カバーテープ, CLEAR
1	ポリアミド樹脂	BLACK・UL94V-0	3	PS	エンボステープ, CLEAR
部番	材質	処 理 , 備 考	部番	材質	処 理 , 備 考
UNITS mm		SCALE 5 : 1	△の数 0	訂 正 記 事	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認 : WR. FUKUCHI	20200702	図番 : ADC-390689-51-77	
		検 図 : TS. MIYAZAKI	20200702	製品名 : DF12NC-*DS-0.5V(51)	
		設 計 : RN. IIDA	20200702	製品コード	
		製 図 : RN. IIDA	20200702	CL537	
				1/2	

A
B
C
D
E
F



製品コード	極数	G	H	J	K	L	M	N
CL537-0292-0-51	20	16	-	7.5	12	0.38	17.5	9
CL537-0293-0-51	30	24	-	11.5	12	0.38	25.5	11.5
CL537-0294-0-51	32	24	-	11.5	12	0.30	25.5	12
CL537-0295-0-51	36	24	-	11.5	8	0.30	25.5	12.6
CL537-0296-0-51	40	24	-	11.5	12	0.38	25.5	14
CL537-0297-0-51	50	24	-	11.5	8	0.30	25.5	16.1
CL537-0298-0-51	60	32	28.4	14.2	12	0.30	33.5	18.6

注3 1 リール 1000個梱包となります。

4 引き出し始め30BOXと終わり20BOXは空部を設けます。

5 テープ幅32mmは図示スプロケット穴を設けております。

6 カバーテープの剥離強度はJIS C 0806, IEC 60286-3 に準拠しております。

7 梱包完了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き、外周終端部はテープ止めします。