


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。







推奨パターン図(10:1)(実装面側)
メタルマスク開口部推奨加工図(10：1)
メタルマスク厚さ：0.1㎜



嵌合状態図(FREE)





注1. リード平坦度は、金具を含めてMAX0.1㎜となります。
2 ▨部にパターンがあり、レジストが行われていない場合、コネクタ端子と接触する可能性がありますのでご注意ください。
3. フレキ基板に実装する際はご問合せください。

部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
3	黄銅	表面：すずめっき1μmMIN 下地：ニッケルめっき0.5μmMIN			
2	黄銅	表面：すずめっき1μmMIN 下地：ニッケルめっき0.5μmMIN	6	PS	リール,BLACK
			5	ポリエステル	カバーテープ,CLEAR
1	LCP	UL94V-0,BLACK	4	PS	エンボステープ,CLEAR

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	10：1	2 3	DIS-H-00004855	SN.MIWA	SZ.ONO	20190515


HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.


承認	KI.AKIYAMA	20131216
検図	OM.MIYAMOTO	20131216
設計	TT.OHSAKO	20131216
製図	TT.OHSAKO	20131216

図番：ADC-351452-21-01
製品名：DF65-3P-1.7V(21)
製品コード：CL666-6004-5-21 2 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。






リール形状(FREE)

2 ULラベル詳細


HRS HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. **

666-6004-5-21	
DF65-3P-1.7V(21)	
Quantity(数量)	4000 個
Lot No.(ロット番)	18.06.28
Operating Voltage	AC 50 V
Current Rating	5A


CAUTION:NOT FOR INTERRUPTING CURRENT.
FOR USE IN CLASS 2 CIRCUITS ONLY.
ATTENTION:NE PAS UTILISIER POUR COUPER LE COURANT
UTILISIER DANS LES CIRCUITS DE CLASSE 2 SEULEMENT.



5 テーピング仕様(FREE)



鉛フリークリームはんだ温度プロファイル(推奨)



リフロー回数：2回
温度は端子リード部にて測定しています。

クリームはんだの種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により、異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。

注4. 1リール　4000個巻きとなります。
5 IEC 60286(対応規格 JIS C 0806)に基づいています。(自動実装部品のパッケージング)
6. (　　)内の寸法は参考寸法です。
2 7. UL(ファイルNo.E52653)
C-UL(ファイルNo.E52653)認定品

HRS DRAWING FOR REFERENCE

図番：	ADC-351452-21-01
製品名：	DF65-3P-1.7V(21)
製品コード	CL666-6004-5-21

2 2/2