

1. 適用範囲

本指定書はIX61Gシリーズ ライトアングルレセプタクルをリフロー実装する際の
△₁ 参考メタルマスクパターンについて規定するものです。

2. 対象製品

IX61G-※-10P(※※)


3. 参考メタルマスクパターン

△₁ 次項より参考メタルマスクパターンを示します。
特別記載のない場合、基板寸法はADC-129430-00-00の取付基板参考寸法図とします。


	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△ ₁	5	DIS-E-00011836	SN. TOYOSHIMA	KI. KAGOTANI	2022. 12. 01
TITLE IX61Gシリーズ 狭ピッチ実装用メタルマスク寸法図			HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		
			APPROVED	RI. TAKAYASU	2017. 12. 25
			CHECKED	KI. NAGANUMA	2017. 12. 25
			DESIGNED	TS. SAKAIZAWA	2017. 12. 25
			WRITTEN	TS. SAKAIZAWA	2017. 12. 25
TECHNICAL SPECIFICATION			ATAD-E3170-00		△ ₁ 1 / 4

3-1. 1個実装または実装ピッチ14.5mm以上

メタルマスク厚 : 0.15mm




△ 記載のない寸法公差は±0.02以下に抑えてください。




はんだペースト塗布イメージ図

HRS	DRAWING NO.	ATAD-E3170-00	
	PART NO.		
	CODE NO.		
		1	2/4




記載のない寸法公差は±0.02以下に抑えてください。




HRS	DRAWING NO.	ATAD-E3170-00	
	PART NO.		
	CODE NO.		

3-3. 実装ピッチ10mm以上11mm以下

メタルマスク厚 : 0.15mm



記載のない寸法公差は±0.02以下に抑えてください。



はんだペースト塗布イメージ図

HRS	DRAWING NO.	ATAD-E3170-00	
	PART NO.		
	CODE NO.		
	1 4 4		